

Biotrue® ONEday for Presbyopia 30 szt.



Cena	118,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	Bausch&Lomb

Opis produktu

Charakterystyka soczewek Biotrue® ONEday for Presbyopia:

Soczewki jednodniowe **Biotrue ONEday for Presbyopia** zostały stworzone z materiały nowej generacji o nazwie *HyperGel*, który:

- zapewnia przepuszczalność tlenu odpowiadającą zapotrzebowaniu otwartego oka pomagając zachować oczy w dobrej kondycji - charakteryzuje się wysoką zawartością wody - taką samą jak w rogówce ludzkiego oka - dzięki temu pozwala zwiększyć komfort użytkowania soczewek,
- naśladuje warstwę lipidową filmu łzowego zapobiegając wysychaniu soczewek kontaktowych, a tym samym przedłużając komfort ich użytkowania.

Technologia *3-Zone Progressive™ Design*, zastosowana w soczewkach Biotrue® ONEday for Presbyopia, wspiera widzenie z bliskich odległości pozwalając osobom po 40 roku życia na bardziej komfortowe funkcjonowanie podczas wykonywania codziennych czynności.

Dla kogo soczewki Biotrue® ONEday for Presbyopia?

Biotrue ONEday for Presbyopia przeznaczone są dla osób po 40 roku życia dla których ważne jest dobre widzenie zarówno z dalekich jak i z bliskich odległości. Szczególnie polecana osobom aktywnym, mającym problem ze zmęczeniem oczu pod koniec dnia noszenia soczewek.

Dodatkowo soczewka Biotrue ONEday for Presbyopia pomaga chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV*.

Materiał:
Zawartość wody:

Nesofilcon A
78%

Dk/t:	42
Krzywizna:	8.6 mm
Średnica	14.2 mm
Zakres mocy:	-9.00D do +6.00D (co 0.25D)
Addycja:	Low: do +1.50 High +1,75 do +2,50
Zabarwienie:	jasnoniebieskie
Tryb noszenia:	dzienny
Filtr UVA/UVB:	Tak

Soczewki specjalistyczne, tylko na zamówienie. Czas oczekiwania około 14 dni roboczych (może wydłużyć się z powodu braków u producenta). Zamówienia realizujemy tylko w przypadku przedpłaty.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Addycja: High (+1,75 do +2,50) , Low (do +1.50)

Wybierz moc soczewek (D): -0.25 D , -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.25 D , -6.50 D , -6.75 D , -7.00 D , -7.25 D , -7.50 D , -7.75 D , -8.00 D , -8.25 D , -8.50 D , -8.75 D , -9.00 D , +0.25 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D

Krzywizna BC: 8.6 mm